





# 回転ステージ (2)



照射試料



回転・取外し板

回転・取付け板

回転中心・覗き穴



十字架型支柱

横支柱位置は、自由に調整可能

ネジ位置も、自由に調整可能  
絶縁ブッシュを取り付けます


OSMS-80YAW 六角穴付ボルト M4×10…3本



## ● 回転ステージ

<https://www.global-optosigma.com/jp/>

【シグマ光機】OSMS-80YAW



## ● Misumi アルミフレーム

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302683830/>



アルミフレーム 5シリーズ  
正方形 20×20mm  
1列溝 4面溝

ものづくりの、明日を変える。  
**MISUMI-VONA**  
生産材コース

## ● Misumi スタンドブラケット


<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110301992840/>



スタンドブラケット角穴  
スタンダードタイプ

ものづくりの、明日を変える。  
**MISUMI-VONA**  
生産材コース

# 回転ステージ (3)




厚さ 10 mm

## ● 回転・取付け板

品名 回転ベース板A(Φ80用)  
 材質 MCナイロン  
 個数 2枚

2018.07/04 理研あ吉田



## ● 回転・取外し板

品名 回転ベース板B(Φ80用)  
 材質 アルミ  
 個数 4枚

厚さ 5 mm

2018.07/04 理研あ吉田