

リフター台車 : E5 / E6 室用

UpgLog : 2411

照射準備


リフター台車

照射準備の際に、「重量物を User 架台に載せる」のに使ってください。
勿論、安定性に不安がある場合は、天井クレーンで補助します。

- 東正車輛 ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス
GLH-200WHL 許容荷重 200kg □500x800 H355~1460 自重 90kg
<https://www.monotaro.com/g/04017521/>

- 荷揚げカゴの下に置いてあります

あ吉田工務店



User 架台の高さまで上がります



- 「ハンドルレス」なので、台車移動が少し難しい。
また、昇降時は「キャスターブレーキ」で固定して下さい。



- 昇降用足踏みペダル、リリース弁
重量物を積んで下降させる際は、リリース弁を微妙に操作しないと急降下するので注意！

リフター台車：E5 階段下 用

UpgLog：2411

照射準備

リフター台車

あ吉田工務店

E5室に物品を搬入する際、階段下で「重量物を荷揚げカゴに載せる」のに使ってください。
前述のE5用リフターより「小さめ」にしました。階段下スペースが狭いので。



荷揚げカゴの高さまで上がります



- 「ハンドル付き」ですが、階段下が狭いので、少し使いづらいかも。でも無いよりマシです。



- 東正車輛 ゴールドリフター(油圧・足踏式)
折りたたみハンドル
GLH-120HF 許容荷重 120kg
□350x570 H200～600 自重 19kg
<https://www.monotaro.com/g/04017519/>



- 地下廊下：E5遮蔽トビラ前に置いてあります。